



Jeu de douilles 1/2 et 1/4 pouce, Nombre d'outils: 41



Données de commande

N° commande	953860 41
GTIN	4062406097653
Classe d'article	91A

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. **Couche supérieure anthracite**, la partie inférieure **contraste par sa couleur grise** pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953860: 1 pièce
Douilles 6 pans HOLEX 1/4 pouce 631020 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis 6 pans HOLEX 1/4 pouce 631720 réf. 3; 4; 5: 1 pièce de chaque
Cliquet HOLEX 1/4 pouce 632090 réf. 1/4: 1 pièce
Rallonges HOLEX 1/4 pouce 632420 réf. 50; 150: 1 pièce de chaque
Poignée emmanchée HOLEX 1/4 pouce 632840 réf. 150: 1 pièce
Poignée transversale HOLEX 1/4 pouce 633029 réf. 116: 1 pièce
Cardan HOLEX 1/4 pouce 633520 réf. 1/4: 1 pièce
Cliquet HOLEX 1/2 pouce 640190 réf. 1/2: 1 pièce
Rallonges HOLEX 1/2 pouce 641020 réf. 125; 250: 1 pièce de chaque
Poignée transversale HOLEX 1/2 pouce 641320 réf. 295: 1 pièce
Cardan HOLEX 1/2 pouce 641620 réf. 1/2: 1 pièce
Douilles 12 pans HOLEX 1/2 pouce 642120 réf. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis 6 pans HOLEX 1/2 pouce 643220 réf. 6; 8; 10; 12; 14: 1 pièce de chaque

Description technique

Nombre d'outils	41
-----------------	----

Poids	4,193 kg
Profondeur en G	24
Largeur	250 mm
Profondeur	600 mm
Largeur en G	10
Exécution	avec clé à douilles
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	10×24
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

Accessoires

Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641020 255
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642120 24
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 30 mm	642120 30
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631020 6
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 9 mm	631020 9
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641020 130
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631020 7
Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte Hexagonal 5 mm	631720 5
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 14 mm	643220 14
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631020 10
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 13 mm	631020 13
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642120 13
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 953860	952001 953860

Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 27 mm	642120 27
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642120 22
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642120 19
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 32 mm	642120 32
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 12 mm	643220 12
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631020 8
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642120 17
Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte Hexagonal 3 mm	631720 3
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 295 mm	641320 295
Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur Type 1/4	632090 1/4
Rallonge, 1/4" Longueur totale 50 mm	632420 50
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642120 18
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 10 mm	643220 10
Poignée transversale, 1/4 pouce Longueur totale 116 mm	633029 116
Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte Hexagonal 4 mm	631720 4
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 8 mm	643220 8
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur	640220
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type 1/2	640190 1/2
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4,5 mm	631020 4,5
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 15 mm	642120 15
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642120 21
Rallonge, 1/4" Longueur totale 150 mm	632420 150
Poignée emmanchée 1/4 pouce Longueur totale 150	632840 150
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4 mm	631020 4
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 14 mm	642120 14
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631020 5,5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5 mm	631020 5
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642120 16

Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 6 mm	643220 6
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631020 11
Cardan 1/4 pouce Type 1/4	633520 1/4
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641620 1/2