

Garant**Plateaux extensibles pour rayonnages, Prof. utile 950 mm, Longueur d'extension tablette: 100%****Données de commande**

N° commande	993111 100
GTIN	4062406097912
Classe d'article	91W

Description**Exécution:**

Plateau extensible **avec rebord sur 3 côtés** (hauteur 35 mm) et **poignée coulissante** pratique. Montage possible au pas de 50 mm. Il est également possible de monter le plateau extensible derrière des portes battantes. **Blocage individuel** – en insérant le plateau extensible dans le rail de roulement. **Verrouillage latéral supplémentaire** grâce aux boulons dans les rails de roulement. Ce verrouillage s'enclenche lorsque le plateau est inséré. Pour déverrouiller, tirer une poignée sous la poignée coulissante (utilisation à une main). Lorsque le plateau est complètement sorti, il se reverrouille dans le rail de roulement (double verrouillage). Possibilité de chargement par grue à l'état sorti, étant donné que le plateau extensible est verrouillé. **Charge admissible de 1000 kg** pour une charge uniformément répartie. Les plateaux extensibles sont fournis avec des étiquettes indiquant la capacité de charge.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Possibilité de poser une plaque en hêtre multiplis 993170 dans le plateau extensible.

Description technique

Longueur d'extension tablette	100 %
Charge admissible des plateaux extensibles	1000 kg

Hauteur de montage des plateaux extensibles	300 mm
Domaine d'utilisation	Rayonnages lourds
Epaisseur du matériau	1,5 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	1000 kg
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	Prof. utile 950 mm
Hauteur	300 mm
Largeur	1320 mm
Profondeur	900 mm
Hauteur utile	35 mm
Largeur utile	1240 mm
Profondeur utile	800 mm
Pour largeur utile de travée	1320 mm
Type de produit	Plateau coulissant