

Garant**Jeu de portes battantes, Prof. utile 950 mm, Pour hauteur de rayonnage: 2000mm****Données de commande**

N° commande	993331 2000
GTIN	4062406097943
Classe d'article	91W

Description**Exécution:**

Les portes battantes sont renforcées sur la face interne, fermeture par poignée coulissante **avec serrure à cylindre**. Possibilité de conversion aisée à d'autres systèmes de fermeture GARANT. Les travées derrière les portes battantes peuvent être équipées de plateaux extensibles. L'angle d'ouverture de la porte de 180° permet une sortie aisée des plateaux.

Coloris:

Cadre gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**.

Description technique

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Façades des portes	Porte battante en tôle pleine
Pour hauteur de rayonnage	2000 mm
Hauteur	2000 mm

Domaine d'utilisation	Rayonnages lourds
Epaisseur du matériau	1,5 mm
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	Prof. utile 950 mm
Largeur	1420 mm
Profondeur	80 mm
Pour largeur utile de rayonnage	1320 mm
Type de produit	Portes battantes