

**Garant**

## Chariots à élingues, Type: 12



### Données de commande

N° commande	918601 12
GTIN	4062406098070
Classe d'article	91P

### Description

#### Exécution:

**Châssis et structure** en tube d'acier carré avec plateau en tôle d'acier. Fentes à l'avant et à l'arrière du châssis (pas de 50 mm) pour la fixation de tablettes, rails multifonctions, etc. en taille 1000 mm. **Inserts filetés** sur la partie intérieure du châssis pour montage de tôles perforées. **4 roulettes directrices** (2 avec blocage, Ø **125 mm**) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets et une grande poignée de manœuvre avec revêtement bimatière en Haptoprene® garantissent un maniement sûr.

#### Utilisation:

Garnissage possible avec des plateaux de rangement, plateaux pour bacs, supports pour plans, rails Multifix, traverses et panneaux perforés réf. 1000.

#### Livraison:

1× 918590 réf. 1700 chariot,  
1× 918603 réf. 950 traverse,  
6× 918604 réf. 75 crochet supplémentaire 75 mm,  
6× 918604 réf. 150 crochet supplémentaire 150 mm.

#### Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

### Description technique

## Fiche technique

Poids	40 kg
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Largeur	1100 mm
Pas d'accrochage	50 mm
Matériau roulettes	Bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces
Charge admissible max.	200 kg
Ø roue	125 mm
Largeur sans poignée	1000 mm
Profondeur	700 mm
Largeur utile	920 mm
Type	1700/12
Nombre de roulettes directrices sans blocage	2
Hauteur utile	1370 mm
Hauteur	1700 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Réglage en hauteur au pas	50 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Chariots à élingues

## Accessoires

Poignées Couleur BLACK	920135 BLACK
Crochet supplémentaire Longueur utile 150 mm	918604 150
Roulette directrice Type 1	920137 1
Traverse Pour largeur utile 920 mm	918603 920
Poignées Couleur BLUE	920135 BLUE
Roulette directrice Type 2	920137 2

Crochet supplémentaire Longueur utile 75 mm

918604 75