

**Garant****Chariots de stockage, Nombre de bacs transparents: 55****Données de commande**

N° commande	918610 55
GTIN	4062406098117
Classe d'article	91P

**Description****Exécution:**

Châssis en tube d'acier carré 60×40×2 mm. Structure en tôle d'acier avec une tablette en ABS noir. **4 roulettes directrices** (2 avec blocage, Ø 125 mm) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de trace, moyeu monté sur galets et 2 poignées de manœuvre en Haptoprene® garantissent une bonne stabilité et un maniement sûr dans l'atelier. **Bacs transparents en ABS** transparent, 4 tailles différentes, garantissant un stockage à l'abri de la poussière. Prélèvement des objets par basculement du bac transparent. A des fins de montage, les bacs peuvent être retirés et empilés.

**Utilisation:**

Pour stockage / mise à disposition d'objets en vrac et de petites pièces.

**Placement:**

Bacs transparents pour face avant: 18 pc. 80×63×70 mm;

15 pc. 100×97×108 mm;

3 pc. 175×140×160 mm

Bacs transparents pour face arrière: 16 pc. 128×128×133 mm;

3 pc. 175×140×160 mm

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

## Description technique

Largeur	880 mm
Profondeur	600 mm
Charge admissible max.	250 kg
Matériau roulettes	Bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces
Largeur sans poignée	680 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Poids	67 kg
Hauteur	1310 mm
Nombre de roulettes directrices sans blocage	2
Ø roue	125 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1,5 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Chariots de stockage

## Accessoires

Poignées Couleur BLACK	920135 BLACK
Roulette directrice Type 1	920137 1
Roulette directrice Type 2	920137 2
Poignées Couleur BLUE	920135 BLUE