

Garant**Chariots de stockage, Nombre de bacs transparents: 63****Données de commande**

N° commande	918610 63
GTIN	4062406098124
Classe d'article	91P

Description**Exécution:**

Châssis en tube d'acier carré 60×40×2 mm. Structure en tôle d'acier avec une tablette en ABS noir. **4 roulettes directrices** (2 avec blocage, Ø 125 mm) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de trace, moyeu monté sur galets et 2 poignées de manœuvre en Haptoprene® garantissent une bonne stabilité et un maniement sûr dans l'atelier. **Bacs transparents en ABS** transparent, 4 tailles différentes, garantissant un stockage à l'abri de la poussière. Prélèvement des objets par basculement du bac transparent. A des fins de montage, les bacs peuvent être retirés et empilés.

Utilisation:

Pour stockage / mise à disposition d'objets en vrac et de petites pièces.

Placement:

Bacs transparents pour face avant: 18 pc. 80×63×70 mm;

15 pc. 100×97×108 mm;

4 pc. 128×128×133 mm;

3 pc. 175×140×160 mm

Bacs transparents pour face arrière: 20 pc. 128×128×133 mm;

3 pc. 175×140×160 mm

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Description technique

Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Nombre de roulettes directrices sans blocage	2
Largeur sans poignée	680 mm
Charge admissible max.	250 kg
Profondeur	600 mm
Hauteur	1520 mm
Matériau roulettes	Bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces
Largeur	880 mm
Poids	77 kg
Ø roue	125 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Épaisseur du matériau	1,5 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Chariots de stockage

Accessoires

Poignées Couleur BLUE	920135 BLUE
Poignées Couleur BLACK	920135 BLACK