

FLUKE.

**MULTIMETRE A IMAGE THERMIQUE, Type: 279FC****Données de commande**

N° commande	473325 279FC
GTIN	
Classe d'article	47H

**Description****Exécution:**

Multimètre numérique entièrement équipé, **avec caméra thermique intégrée. Identification sûre et rapide des problèmes électriques; permet d'éviter de nombreuses mesures et validations fastidieuses. Fluke Connect** relie votre appareil de mesure à votre smartphone via Bluetooth. Transmission et mémorisation de mesures et de photos. Présentation de tendances et surveillance des processus. Création et envoi de rapports par e-mail. Ecran couleur LCD 3,5 pouces pour une parfaite lisibilité.

**Norme:****IEC 61010; EN 61326-1****Livraison:**

Avec pince ampèremétrique, câbles de mesure, batterie lithium-ion et chargeur.

**Description technique**

Interface	Interface Bluetooth
Capacité	1 nF – 10 mF
Tension alternative c.a.	0,1 mV – 1000 V

Contrôle de diodes	oui
Fréquence	0,01 Hz – 999 kHz
Procédé de mesure	TRUE RMS
Taille du détecteur	80×60 px
Etalonnage	Prix sur demande
Sensibilité thermique	≤0,2 K
Champ visuel	36×27 mm
Portée de l'affichage	6000
Contrôle de continuité	oui
Catégorie de surtension	CAT III 1000 V
Catégorie de surtension	CAT IV 600 V
Résistance	0,1 Ω – 50 MΩ
Tension continue c.c.	0,1 mV – 1000 V
Température	-20 - 200 °C
Courant alternatif c.a.	0,1 mA – 2500 A
Précision de base	0,09 %
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Multimètres