



Sonde de température type K, Type: MF



Données de commande

N° commande	474120 MF
GTIN	4029547004414
Classe d'article	47B

Description

Exécution:

Sonde de température **avec aimant** pour mesures sur des surfaces métalliques. Auto-adhésif.
Force de maintien 10 N.

Remarque(s):

Autres sondes de température sur demande.

Description technique

Type de sonde	Sonde magnétique
Temps de réponse t_{99}	3 s
Plage de mesure	-50 °C
Erreur admissible	Classe 2
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Etalonnage	I7
Type de produit	Sondes de température

Services

Étalonnage Sondes de température avec / sans afficheur Type A

027520 A

Étalonnage DAkkS Sonde de température avec / sans afficheur Type A

027540 A