

Garant**Plaquette pour gorges Arête droite, HB9140, Largeur de gorge w: 3mm****Données de commande**

N° commande	275003 3
GTIN	4062406098339
Classe d'article	21H

Description**Exécution:**

Avec flancs rectifiés.

Utilisation:Pour petits \varnothing de gorges en association avec les porte-plaquettes 274010 – 274026.**Adapté(s) pour:**

Porte-plaquettes 274010 – 274026. Barres d'alésage 274170 – 274171.

Description technique

Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,08 mm/tr
Largeur de gorge w	3 mm
Type d'outils	Carbure
Revêtement	TiAlN ²
Rayon d'angle	0,2 mm
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB9140
Nombre de changements/dents	1

Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	130 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	110 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	90 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	70 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	M
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		