

Garant**Plaquette pour gorges neutre, HB9035, Largeur de gorge w: 4mm****Données de commande**

N° commande	275000 4
GTIN	4062406098322
Classe d'article	21H

Description**Exécution:**

Avec flancs rectifiés.

Utilisation:

Pour petits Ø de gorges en association avec les porte-plaquettes 274010 – 274026.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 274010 – 274026.

Description technique

Type d'outils	Carbure
Revêtement	TiCN
Rayon d'angle	0,2 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,09 mm/tr
Largeur de gorge w	4 mm
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB9035
Nombre de changements/dents	1

Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	50 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	80 m/min	K
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		