

Garant**Plaquette pour gorges Arête droite, HU9310, Largeur de gorge w: 3mm****Données de commande**

N° commande	275006 3
GTIN	4062406098353
Classe d'article	21H

Description**Exécution:**

Avec flancs rectifiés.

Utilisation:

Pour petits Ø de gorges en association avec les porte-plaquettes 274010 – 274026.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 274010 – 274026. Barres d'alésage 274170 – 274171.

Adapté(s) pour:

Pour petits Ø de gorges en association avec les porte-plaquettes 274010 – 274026.

Description technique

Type d'outils	Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,08 mm/tr
Rayon d'angle	0,2 mm
Revêtement	non revêtu
Condition de coupe	Continue
Nuance	HU9310
Nombre de changements/dents	1

Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	380 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	360 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	280 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		