

Garant GRIDLINE

Armoire d'outillage à portes battantes Avec rebord, 26×20G, Hauteur: 1025mm**Données de commande**

N° commande	932110 1025
GTIN	4062406098292
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire d'outillage en 30×28G. Avec portes battantes, fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Avec rebord sur 3 côtés et tapis en caoutchouc strié.

Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir et plateau coulissant non configurables, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Tiroirs correspondants 26×20G.

Description technique

Largeur	750 mm
Profondeur	700 mm
Hauteur	1025 mm

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Poids	65 kg
Hauteur utile	850 mm
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	26x20G
Type de produit	Armoire d'outillage

Accessoires

Poignée pour GridLine Type HU12	914226 HU12
Plaque en tôle d'acier avec rebord sur 3 côtés Dimension en G 30X28	951970 30X28
Tapis en caoutchouc strié Dimension en G 30X28	951975 30X28