

Garant GRIDLINE

Armoire d'outillage à portes coulissantes Avec rebord, 26×20G, Hauteur: 1025mm**Données de commande**

N° commande	932130 1025
GTIN	4062406098612
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire d'outillage en 60×28G. Avec portes coulissantes, fermeture centralisée par serrure à cylindre. Possibilité de fixer des tiroirs 26×20G et des plateaux extensibles 26×20G au pas de 25 mm des deux côtés. **Pas de sécurité individuelle.** Avec rebord sur 3 côtés et tapis en caoutchouc strié.

Accessoire(s):

Tiroirs adaptés, voir codes art. 930633 et 930635; plateaux adaptés, voir codes art. 930654 et 930656.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes coulissantes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Les socles 958080 – 958086 ne conviennent PAS.

Description technique

Hauteur	1025 mm
Surface utile de tiroir en G	26×20
Hauteur utile	875 mm
Poids	128 kg

Profondeur	700 mm
Profondeur en G	28
Largeur	1500 mm
Largeur en G	60
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	26x20G
Type de produit	Armoire d'outillage

Accessoires

Poignée pour GridLine Type HU12	914226 HU12
Plaque en tôle d'acier avec rebord sur 3 côtés Dimension en G 60X28	951970 60X28
Tapis en caoutchouc strié Dimension en G 60X28	951975 60X28