

SWISS TOOLS

**Porte-outils à levier neutre, PSC, Ø queue / dim. plaquette – Cote A:  
6315-130HPmm****Données de commande**

N° commande	320375 6315-130HP
GTIN	2050001773081
Classe d'article	36D

**Description****Remarque(s):**

Commander séparément la **buse HP** adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 – 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.

Tirette PSC disponible sur demande.

**Description technique**

Longueur de col cote A	130 mm
Taille plaquette	15
Pièce de rechange	P06
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Ø queue	63 mm
Support	PSC
Type d'utilisation	neutre
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Bride de serrage n° 6 Type D07	320614 D07
Buse de refroidissement hautes performances (HP) Type 63	320001 63
Tige cylindrique n° 7 Type P06	320618 P06
Levier n° 4 Type P05	320612 P05
Levier n° 4 Type P02	320612 P02
Tige cylindrique n° 7 Type P02	320618 P02
Tige cylindrique n° 7 Type P01	320618 P01
Bague n° 5 Type D07	320613 D07
Sous-plaquette n° 1 Type P05	320610 P05
Tige cylindrique n° 7 Type P05	320618 P05
Tige cylindrique n° 7 Type P04	320618 P04
Vis de serrage n° 3 Type P06	320611 P06
Levier n° 4 Type P06	320612 P06
Sous-plaquette n° 1 Type P04	320610 P04
Sous-plaquette n° 1 Type P01	320610 P01
Levier n° 4 Type P04	320612 P04
Vis de serrage n° 3 Type P05	320611 P05
Vis de serrage n° 3 Type P02	320611 P02
Vis de serrage n° 3 Type D07	320611 D07
Vis de serrage n° 3 Type P01	320611 P01
Levier n° 4 Type P01	320612 P01
Sous-plaquette n° 1 Type P06	320610 P06
Sous-plaquette n° 1 Type P02	320610 P02