

Garant

Fraise finition, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 66/8mm



Données de commande

N° commande	212542 66/8
GTIN	4062406098681
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Fraise finition de précision pour **un usinage de pré-finition et de finition extrêmement efficace**. Grâce à une géométrie Wiper améliorée, permet d'obtenir d'**excellentes qualités d'état de surface** dans la **qualité abrasive**. **Très grand gain de temps** grâce à un **saut de ligne important** et une **avance par dent élevée**.

Utilisation:

Outil classique dans la fabrication de moules et de matrices.

Remarque(s):

Tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Arrosage interne	oui
Jeu de vis pour plaquettes	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Longueur totale L_{tot}	50 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	3 mm
Ø dents D_c	66 mm

Nombre de dents Z	8
Plaquette adaptée	CPHX 09T3..
Ø fixation	27 mm
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	Différent
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)