

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 0810/07mm**

Données de commande

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 260340 0810/07 |
| GTIN | 4062406098902 |
| Classe d'article | 21T |

Description technique

| | |
|--|------------------|
| Taille plaquette | 7 mm |
| Hauteur de serrage L ₂ | 9 mm |
| Largeur de collet L ₄ | 8,4 mm |
| Déport L ₃ | 6,4 mm |
| Code ISO porte-outils | A0810H SDQCR/L07 |
| Longueur totale L | 100 mm |
| Angle d'attaque κ | 107,5 degré |
| Longueur de tête L ₁ | 22,4 mm |
| Ø pré-perçage min. D _{min} | 12,5 mm |
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 7 |
| Plaquette adaptée | DC.. 0702.. |
| Profondeur utile T | 3 mm |
| Ø queue D _s | 10 mm |
| Norme | Norme usine |
| Type d'utilisation | à droite |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D |
| Arrosage interne | oui |

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Utilisation | Tournage longitudinal intérieur |
| Type de produit | Barre d'alésage |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8 | 674248 TX8 |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659957 500 |