

Garant
Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 1012/07mm


Données de commande

N° commande	260340 1012/07
GTIN	4062406099114
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	A1012K SDQCR/L07
Ø pré-perçage min. D_{min}	15,5 mm
Longueur de tête L_1	27,5 mm
Largeur de collet L_4	10,7 mm
Déport L_3	9 mm
Hauteur de serrage L_2	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Taille plaquette	7 mm
Longueur totale L	125 mm
Profondeur utile T	4 mm
Ø queue D_5	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500