

Garant
Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 1216/07mm


Données de commande

N° commande	260340 1216/07
GTIN	4062406099121
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	39,5 mm
Code ISO porte-outils	A1216M SDQCR/L07
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Ø pré-perçage min. D _{min}	19,5 mm
Déport L ₃	11 mm
Largeur de collet L ₄	12 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur totale L	150 mm
Taille plaquette	7 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Hauteur de serrage L ₂	15 mm
Profondeur utile T	5 mm
Ø queue D ₅	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500