

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 1216/07mm**

Données de commande

N° commande	260341 1216/07
GTIN	4062406099152
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Taille plaquette	7 mm
Longueur totale L	150 mm
Déport L ₃	11 mm
Code ISO porte-outils	A1216M SDQCR/L07
Largeur de collet L ₄	12 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Ø pré-perçage min. D _{min}	19,5 mm
Hauteur de serrage L ₂	15 mm
Longueur de tête L ₁	39,5 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Profondeur utile T	5 mm
Ø queue D _s	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500