

Garant

Porte-outils à mortaiser pour mortaiseuse Queue EWS + Benz, à partir de la largeur de rainure m: 2mm



Données de commande

N° commande	290351 2
GTIN	4062406099480
Classe d'article	29K

Description

Attention:

Toujours utiliser le \varnothing de pré-perçage minimum en fonction de la largeur de rainure (p. ex. pour largeur de rainure 14 mm = \varnothing de pré-perçage min. 38,22 mm).

Remarque(s):

- **Certaines tailles de porte-outils conviennent à différentes largeurs de rainure. Si possible, toujours utiliser dans ce cas la combinaison optimale porte-outils/plaquette de coupe (même taille) pour assurer un maximum de stabilité.**
- **Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 – 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.**
- **Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.**

Description technique

\varnothing pré-perçage min. D_{\min}	7,03 mm
Long. utile L_1	25 mm
Vis	290399 1
Convient pour largeur de rainure m	2 mm
Déport L_3	3,65 mm
\varnothing queue	16 mm

Porte-plaquettes $\varnothing D_1$	6,5 mm
Arrosage interne	non
Long. queue L_s	30 mm
Queue	EWS + Benz
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage