

Garant

Porte-outils à mortaiser court Ø DS 20 mm, à partir de la largeur de rainure m: 3mm

**Données de commande**

N° commande	290359 3
GTIN	4062406099435
Classe d'article	29K

Description**Attention:**

Toujours utiliser le Ø de pré-perçage minimum en fonction de la largeur de rainure (p. ex. pour largeur de rainure 14 mm = Ø de pré-perçage min. 38,22 mm).

Remarque(s):

- **Certaines tailles de porte-outils conviennent à différentes largeurs de rainure. Si possible, toujours utiliser dans ce cas la combinaison optimale porte-outils/plaquette de coupe (même taille) pour assurer un maximum de stabilité.**
- **Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 – 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.**
- **Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.**

Description technique

Long. utile L ₁	21 mm
Ø queue	20 mm
Convient pour largeur de rainure m	3 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	8,36 mm
Vis	290399 1
Déport L ₃	4,2 mm
Porte-plaquettes Ø D ₁	7,8 mm

Arrosage interne	oui
Long. queue L _s	50 mm
Queue	Queue combinée
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage