

SONO  SWISS<sup>®</sup>**Appareils de nettoyage à ultrasons PRESET, Capacité: 1l****Données de commande**

N° commande	082923 1
GTIN	2050001962904
Classe d'article	04E

**Description****Exécution:**

Bacs en acier inoxydable étiré ou soudé. Régulation de la température de 30 °C à 80 °C par paliers de 5 °C.

Appareils sur pied: PRESET – Acier inoxydable étiré, pour mémorisation d'applications fréquentes.

**Utilisation:**

Pour l'élimination d'huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d'oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d'accès, sans endommagement de l'objet à nettoyer. Utiliser des nettoyeurs puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif (082930). La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.

**Livraison:**

Appareil de nettoyage à ultrasons avec couvercle, sans panier (082926).

**Remarque(s):**

Autres dimensions et modèles sur demande.

Paniers, voir code art. 082926 dans l'eShop.

**Description technique**

Puissance de crête des ultrasons	240 W
Hauteur cuve de nettoyage	60 mm

Possibilité d'extension Séparateur d'huile	non
Longueur appareil	206 mm
Capacité de la cuve de nettoyage	1 l
Hauteur appareil	178 mm
Possibilité d'extension Module de rinçage	non
Puissance de chauffage	60 W
Largeur cuve de nettoyage	85 mm
Largeur appareil	118 mm
Possibilité d'extension Filtration par pompe	non
Longueur cuve de nettoyage	190 mm
Possibilité d'extension Module de séchage	non
Poids	2 kg
Largeur panier	66 mm
Tension nominale	230 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée	90 W
Longueur panier	172 mm
Capacité nominale	0,8 l
Type de produit	Appareils de nettoyage à ultrasons

## Accessoires

Nettoyants puissantsT5 Capacité de remplissage l/kg 10	082935 10
Nettoyant puissantT1 Capacité de remplissage l/kg 10	082930 10
Nettoyant puissantT1 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082930 2,5
Panier INOX Taille adaptée aux codes art. 082922 / 082923 / 082924 1	082926 1
Nettoyants puissantsT4 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082934 2,5
Protection anti-corrosion Capacité de remplissage l/kg AK	082931 AK

Nettoyants puissantsT2 Capacité de remplissage l/kg 10	082932 10
Nettoyants puissantsT2 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082932 2,5
Protection anti-corrosion Capacité de remplissage l/kg 1	082931 1
Nettoyants puissantsT4 Capacité de remplissage l/kg 10	082934 10