

SONO  SWISS®**Appareils de nettoyage à ultrasons PRESET, Capacité: 12l****Données de commande**

N° commande	082923 12
GTIN	2050001962713
Classe d'article	04E

Description**Exécution:**

Bacs en acier inoxydable étiré ou soudé. Régulation de la température de 30 °C à 80 °C par paliers de 5 °C.

Appareils sur pied: PRESET – Acier inoxydable étiré, pour mémorisation d'applications fréquentes.

Utilisation:

Pour l'élimination d'huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d'oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d'accès, sans endommagement de l'objet à nettoyer. Utiliser des nettoyeurs puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif (082930). La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.

Livraison:

Appareil de nettoyage à ultrasons avec couvercle, sans panier (082926).

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.

Paniers, voir code art. 082926 dans l'eShop.

Description technique

Longueur cuve de nettoyage	297 mm
Possibilité d'extension Séparateur d'huile	non

Longueur appareil	355 mm
Possibilité d'extension Module de séchage	non
Possibilité d'extension Module de rinçage	non
Capacité de la cuve de nettoyage	12 l
Possibilité d'extension Filtration par pompe	non
Largeur cuve de nettoyage	238 mm
Hauteur cuve de nettoyage	200 mm
Largeur appareil	290 mm
Puissance de chauffage	800 W
Hauteur appareil	320 mm
Poids	7,3 kg
Puissance de crête des ultrasons	800 W
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée	1000 W
Largeur panier	181 mm
Tension nominale	230 V
Longueur panier	240 mm
Capacité nominale	9 l
Type de produit	Appareils de nettoyage à ultrasons

Accessoires

Protection anti-corrosion Capacité de remplissage l/kg AK	082931 AK
Nettoyants puissantsT2 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082932 2,5
Nettoyants puissantsT4 Capacité de remplissage l/kg 10	082934 10
Panier INOX Taille adaptée aux codes art. 082922 / 082923 / 082924 12	082926 12
Nettoyants puissantsT2 Capacité de remplissage l/kg 10	082932 10
Nettoyant puissantT1 Capacité de remplissage l/kg 10	082930 10

Nettoyants puissantsT5 Capacité de remplissage l/kg 10	082935 10
Nettoyant puissantT1 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082930 2,5
Nettoyants puissantsT4 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082934 2,5
Protection anti-corrosion Capacité de remplissage l/kg 1	082931 1