

SONO  SWISS®**Appareils de nettoyage à ultrasons PRESET, Capacité: 6l****Données de commande**

N° commande	082923 6
GTIN	2050001962928
Classe d'article	04E

**Description****Exécution:**

Bacs en acier inoxydable étiré ou soudé. Régulation de la température de 30 °C à 80 °C par paliers de 5 °C.

Appareils sur pied: PRESET – Acier inoxydable étiré, pour mémorisation d'applications fréquentes.

**Utilisation:**

Pour l'élimination d'huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d'oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d'accès, sans endommagement de l'objet à nettoyer. Utiliser des nettoyeurs puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif (082930). La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.

**Livraison:**

Appareil de nettoyage à ultrasons avec couvercle, sans panier (082926).

**Remarque(s):**

Autres dimensions et modèles sur demande.

Paniers, voir code art. 082926 dans l'eShop.

**Description technique**

Largeur appareil	205 mm
Largeur cuve de nettoyage	150 mm

Longueur cuve de nettoyage	298 mm
Possibilité d'extension Filtration par pompe	non
Puissance de chauffage	400 W
Possibilité d'extension Module de séchage	non
Capacité de la cuve de nettoyage	6 l
Poids	4,8 kg
Possibilité d'extension Séparateur d'huile	non
Possibilité d'extension Module de rinçage	non
Hauteur appareil	270 mm
Hauteur cuve de nettoyage	150 mm
Longueur appareil	355 mm
Puissance de crête des ultrasons	600 W
Puissance absorbée	550 W
Tension nominale	230 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Longueur panier	246 mm
Largeur panier	106 mm
Capacité nominale	4,3 l
Type de produit	Appareils de nettoyage à ultrasons

## Accessoires

Panier INOX Taille adaptée aux codes art. 082922 / 082923 / 082924 6	082926 6
Nettoyants puissantsT2 Capacité de remplissage l/kg 10	082932 10
Nettoyant puissantT1 Capacité de remplissage l/kg 10	082930 10
Nettoyants puissantsT2 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082932 2,5
Nettoyant puissantT1 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082930 2,5
Nettoyants puissantsT4 Capacité de remplissage l/kg 10	082934 10

Nettoyants puissantsT4 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082934 2,5
Protection anti-corrosion Capacité de remplissage l/kg 1	082931 1
Nettoyants puissantsT5 Capacité de remplissage l/kg 10	082935 10
Protection anti-corrosion Capacité de remplissage l/kg AK	082931 AK