

SONO  SWISS[®]**Appareils de nettoyage à ultrasons PRESET, Capacité: 3l****Données de commande**

N° commande	082923 3
GTIN	2050001962911
Classe d'article	04E

Description**Exécution:**

Bacs en acier inoxydable étiré ou soudé. Régulation de la température de 30 °C à 80 °C par paliers de 5 °C.

Appareils sur pied: PRESET – Acier inoxydable étiré, pour mémorisation d'applications fréquentes.

Utilisation:

Pour l'élimination d'huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d'oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d'accès, sans endommagement de l'objet à nettoyer. Utiliser des nettoyeurs puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif (082930). La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.

Livraison:

Appareil de nettoyage à ultrasons avec couvercle, sans panier (082926).

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.

Paniers, voir code art. 082926 dans l'eShop.

Description technique

Largeur appareil	190 mm
Hauteur appareil	220 mm

Hauteur cuve de nettoyage	97 mm
Longueur appareil	300 mm
Puissance de chauffage	200 W
Possibilité d'extension Séparateur d'huile	non
Possibilité d'extension Module de séchage	non
Longueur cuve de nettoyage	235 mm
Puissance de crête des ultrasons	320 W
Possibilité d'extension Module de rinçage	non
Largeur cuve de nettoyage	134 mm
Capacité de la cuve de nettoyage	3 l
Possibilité d'extension Filtration par pompe	non
Poids	2,8 kg
Longueur panier	191 mm
Puissance absorbée	280 W
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Largeur panier	95 mm
Tension nominale	230 V
Capacité nominale	1,9 l
Type de produit	Appareils de nettoyage à ultrasons

Accessoires

Nettoyants puissantsT2 Capacité de remplissage l/kg 10	082932 10
Nettoyants puissantsT4 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082934 2,5
Nettoyant puissantT1 Capacité de remplissage l/kg 10	082930 10
Protection anti-corrosion Capacité de remplissage l/kg AK	082931 AK
Panier INOX Taille adaptée aux codes art. 082922 / 082923 / 082924 3	082926 3
Protection anti-corrosion Capacité de remplissage l/kg 1	082931 1

Nettoyants puissantsT2 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082932 2,5
Nettoyant puissantT1 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082930 2,5
Nettoyants puissantsT4 Capacité de remplissage l/kg 10	082934 10
Nettoyants puissantsT5 Capacité de remplissage l/kg 10	082935 10