

SONO  SWISS<sup>®</sup>**Appareils de nettoyage à ultrasons PRESET, Capacité: 18l****Données de commande**

N° commande	082923 18
GTIN	2050001963468
Classe d'article	04E

**Description****Exécution:**

Bacs en acier inoxydable étiré ou soudé. Régulation de la température de 30 °C à 80 °C par paliers de 5 °C.

Appareils sur pied: PRESET – Acier inoxydable étiré, pour mémorisation d'applications fréquentes.

**Utilisation:**

Pour l'élimination d'huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d'oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d'accès, sans endommagement de l'objet à nettoyer. Utiliser des nettoyeurs puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif (082930). La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.

**Livraison:**

Appareil de nettoyage à ultrasons avec couvercle, sans panier (082926).

**Remarque(s):**

Autres dimensions et modèles sur demande.

Paniers, voir code art. 082926 dans l'eShop.

**Description technique**

Capacité de la cuve de nettoyage	18 l
Possibilité d'extension Module de séchage	non

Possibilité d'extension Séparateur d'huile	non
Hauteur appareil	320 mm
Hauteur cuve de nettoyage	200 mm
Possibilité d'extension Module de rinçage	non
Longueur cuve de nettoyage	330 mm
Possibilité d'extension Filtration par pompe	non
Poids	8,7 kg
Longueur appareil	386 mm
Puissance de crête des ultrasons	800 W
Largeur cuve de nettoyage	300 mm
Puissance de chauffage	800 W
Largeur appareil	355 mm
Tension nominale	230 V
Longueur panier	267 mm
Puissance absorbée	1000 W
Largeur panier	241 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Capacité nominale	12,9 l
Type de produit	Appareils de nettoyage à ultrasons

## Accessoires

Nettoyants puissantsT4 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082934 2,5
Nettoyant puissantT1 Capacité de remplissage l/kg 10	082930 10
Nettoyant puissantT1 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082930 2,5
Nettoyants puissantsT5 Capacité de remplissage l/kg 10	082935 10
Protection anti-corrosion Capacité de remplissage l/kg 1	082931 1
Nettoyants puissantsT2 Capacité de remplissage l/kg 10	082932 10
Protection anti-corrosion Capacité de remplissage l/kg AK	082931 AK

Nettoyants puissantsT4 Capacité de remplissage l/kg 10	082934 10
Nettoyants puissantsT2 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082932 2,5