

SWISS TOOLS

Porte-outils à levier à gauche, PSC, Ø queue / dim. plaquette: 63/08HPmm**Données de commande**

N° commande	320306 63/08HP
GTIN	2050001772954
Classe d'article	36D

Description**Remarque(s):**

Commander séparément la **buse HP** adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 – 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.

Tirette PSC disponible sur demande.

Description technique

Taille plaquette	08
Distance axe-pointe f	45 mm
Longueur de col cote A	65 mm
Ø pré-perçage min. D ₁ min	80 mm
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Pièce de rechange	P04
Ø queue	63 mm
Support	PSC
Type d'utilisation	Gauche
Norme de porte-outils	ISO 26623-1

Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette n° 1 Type P01	320610 P01
Bague n° 5 Type D07	320613 D07
Buse de refroidissement hautes performances (HP) Type 63	320001 63
Vis de serrage n° 3 Type P06	320611 P06
Tige cylindrique n° 7 Type P04	320618 P04
Bride de serrage n° 6 Type D07	320614 D07
Vis de serrage n° 3 Type P02	320611 P02
Levier n° 4 Type P06	320612 P06
Sous-plaquette n° 1 Type P04	320610 P04
Tige cylindrique n° 7 Type P02	320618 P02
Levier n° 4 Type P02	320612 P02
Vis de serrage n° 3 Type P01	320611 P01
Tige cylindrique n° 7 Type P05	320618 P05
Sous-plaquette n° 1 Type P06	320610 P06
Levier n° 4 Type P01	320612 P01
Levier n° 4 Type P04	320612 P04
Levier n° 4 Type P05	320612 P05
Vis de serrage n° 3 Type D07	320611 D07
Tige cylindrique n° 7 Type P06	320618 P06
Vis de serrage n° 3 Type P05	320611 P05
Sous-plaquette n° 1 Type P05	320610 P05
Tige cylindrique n° 7 Type P01	320618 P01
Sous-plaquette n° 1 Type P02	320610 P02