

SONO  SWISS®**Appareils de nettoyage à ultrasons PRESET, Capacité: 30l****Données de commande**

N° commande	082923 30
GTIN	2050001962720
Classe d'article	04E

Description**Exécution:**

Bacs en acier inoxydable étiré ou soudé. Régulation de la température de 30 °C à 80 °C par paliers de 5 °C.

Appareils sur pied: PRESET – Acier inoxydable étiré, pour mémorisation d'applications fréquentes.

Utilisation:

Pour l'élimination d'huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d'oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d'accès, sans endommagement de l'objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif (082930). La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.

Livraison:

Appareil de nettoyage à ultrasons avec couvercle, sans panier (082926).

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.

Paniers, voir code art. 082926 dans l'eShop.

Description technique

Puissance de crête des ultrasons	1200 W
Capacité de la cuve de nettoyage	30 l

Longueur cuve de nettoyage	570 mm
Possibilité d'extension Filtration par pompe	non
Poids	11,2 kgs
Possibilité d'extension Séparateur d'huile	non
Possibilité d'extension Module de séchage	non
Largeur appareil	355 mm
Puissance de chauffage	1200 W
Largeur cuve de nettoyage	330 mm
Possibilité d'extension Module de rinçage	non
Longueur appareil	570 mm
Hauteur appareil	320 mm
Hauteur cuve de nettoyage	200 mm
Tension nominale	230 V
Largeur panier	238 mm
Puissance absorbée	1500 W
Longueur panier	443 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Capacité nominale	20,6 l
Type de produit	Appareils de nettoyage à ultrasons

Accessoires

Nettoyant puissantT1 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082930 2,5
Nettoyants puissantsT4 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082934 2,5
Nettoyant puissantT1 Capacité de remplissage l/kg 10	082930 10
Nettoyants puissantsT2 Capacité de remplissage l/kg 10	082932 10
Nettoyants puissantsT5 Capacité de remplissage l/kg 10	082935 10
Nettoyants puissantsT4 Capacité de remplissage l/kg 10	082934 10
Nettoyants puissantsT2 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082932 2,5

Panier INOX Taille adaptée aux codes art. 082922 / 082923 / 082924 30	082926 30
Protection anti-corrosion Capacité de remplissage l/kg AK	082931 AK
Protection anti-corrosion Capacité de remplissage l/kg 1	082931 1