

SONO  SWISS[®]**Appareils de nettoyage à ultrasons DURA-T, Capacité: 45l****Données de commande**

N° commande	082924 45
GTIN	
Classe d'article	04E

Description**Exécution:**

Bacs en acier inoxydable étiré ou soudé. Régulation de la température de 30 °C à 80 °C par paliers de 5 °C.

Appareil de table: DURA-T – Cuves soudées en acier inoxydable DUPLEX pour service à plusieurs équipes.

Utilisation:

Pour l'élimination d'huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d'oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d'accès, sans endommagement de l'objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif (082930). La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.

Livraison:

Appareil de nettoyage à ultrasons avec couvercle, sans panier (082926).

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.

Paniers, voir code art. 082926 dans l'eShop.

Longueur appareil: 600 mm

Largeur appareil: 425 mm

Hauteur appareil: 467 mm

Longueur panier: 455 mm

Largeur panier: 265 mm

Hauteur cuve de nettoyage: 300 mm

Description technique

Longueur appareil	600 mm
Longueur cuve de nettoyage	500 mm
Puissance de chauffage	1600 W
Hauteur appareil	467 mm
Possibilité d'extension Séparateur d'huile	non
Poids	25,5 kg
Puissance de crête des ultrasons	1600 W
Largeur cuve de nettoyage	300 mm
Possibilité d'extension Module de rinçage	non
Capacité de la cuve de nettoyage	45 l
Hauteur cuve de nettoyage	300 mm
Possibilité d'extension Module de séchage	non
Largeur appareil	425 mm
Possibilité d'extension Filtration par pompe	non
Largeur panier	265 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée	2000 W
Longueur panier	455 mm
Tension nominale	230 V
Capacité nominale	35 l
Type de produit	Appareils de nettoyage à ultrasons

Accessoires

Nettoyants puissants T4 Capacité de remplissage l/kg 10	082934 10
Nettoyants puissants T2 Capacité de remplissage l/kg 10	082932 10

Nettoyants puissants T3 Capacité de remplissage l/kg 0,85	082933 0,85
Nettoyants puissants T6 Capacité de remplissage l/kg 10	082936 10
Nettoyant puissant T1 Capacité de remplissage l/kg T4	082930 T4
Nettoyants puissants T2 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082932 2,5
Nettoyants puissants T8 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082938 2,5
Nettoyant puissant T1 Capacité de remplissage l/kg 10	082930 10
Nettoyant puissant T1 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082930 2,5
Nettoyant puissant T1 Capacité de remplissage l/kg T1	082930 T1
Nettoyant puissant T1 Capacité de remplissage l/kg T2	082930 T2
Nettoyants puissants T3 Capacité de remplissage l/kg 25	082933 25
Nettoyants puissants T7 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082937 2,5
Protection anti-corrosion Capacité de remplissage l/kg AK	082931 AK
Nettoyants puissants T8 Capacité de remplissage l/kg 10	082938 10
Nettoyants puissants T5 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082935 2,5
Nettoyants puissants T5 Capacité de remplissage l/kg 10	082935 10
Nettoyants puissants T4 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082934 2,5
Panier INOX Taille adaptée aux codes art. 082922 / 082923 / 082924 45	082926 45
Couvercle Taille adaptée aux codes art. 082922 / 082923 / 082924 45	082927 45
Nettoyants puissants T6 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082936 2,5
Nettoyants puissants T9 Capacité de remplissage l/kg 10	082939 10
Protection anti-corrosion Capacité de remplissage l/kg 25	082931 25
Protection anti-corrosion Capacité de remplissage l/kg 1	082931 1
Nettoyant puissant T1 Capacité de remplissage l/kg T6	082930 T6
Nettoyants puissants T7 Capacité de remplissage l/kg 10	082937 10
Nettoyant puissant T1 Capacité de remplissage l/kg T5	082930 T5
Nettoyants puissants T9 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082939 2,5
Nettoyant puissant T1 Capacité de remplissage l/kg T3	082930 T3