

Garant**Plaquette de tronçonnage neutre, HU9310, Largeur de gorge w: 1,5mm****Données de commande**

N° commande	273298 1,5
GTIN	4062406099367
Classe d'article	21H

Description**Utilisation:**

Pour lames de tronçonnage 273551 – 273558.

Description technique

Avance f	0,04 mm/tr
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,15 mm
Largeur de gorge w	1,5 mm
Application principale	N
Condition de coupe	Continue
Nuance	HU9310
Nombre de changements/dents	1
Profil de plaquette	neutre

Type de produit

Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	380 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	360 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	280 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		