


PRYOR

Jeu de caractères alphanumériques interchangeables, police normale 0 – 9 et A – Z, Hauteur écriture: 1,5mm



Données de commande

N° commande	085480 1,5
GTIN	5022044020139
Classe d'article	08W

Description

Exécution:

Outil d'estampage de haute précision pour un marquage rapide et rationnel avec **plusieurs lettres et chiffres simultanément.**

Utilisation:

Pour le marquage de matières (p. ex. plaques signalétiques, outils, pièces de machines, etc.) présentant une **résistance maximale de 1200 N/mm².**

Livraison:

100 caractères
12 pièces d'écartement (hauteur d'écriture 5 mm: 6 pièces)
1 pince
1 clé Allen
1 support

Dans un coffret en plastique.

Pièce(s) de rechange:

Possibilité de commander des caractères individuels sous 085481 en indiquant la hauteur d'écriture / le caractère désiré (p. ex. 085481 réf. 3/E).

Description technique

Nombre de caractères insérables	12
Largeur caractère	1,6 mm
Hauteur écriture	1,5 mm
Longueur porte-caractères	20 mm
Hauteur caractère	3,2 mm
Longueur caractère	15,87 mm
Type de produit	Poinçons à marquer manuels

Accessoires

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 1,5/& mm	085481 1,5/&
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 1,5/A mm	085481 1,5/A
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 1,5/V mm	085481 1,5/V
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 1,5/LEER mm	085481 1,5/LEER
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 1,5/3 mm	085481 1,5/3
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 1,5/F mm	085481 1,5/F
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 1,5/- mm	085481 1,5/-
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 1,5/0 mm	085481 1,5/0
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 1,5/U mm	085481 1,5/U
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 1,5/1 mm	085481 1,5/1
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 1,5/M mm	085481 1,5/M

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 1,5/K mm	085481 1,5/K
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 1,5/C mm	085481 1,5/C
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 1,5/4 mm	085481 1,5/4
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 1,5/2 mm	085481 1,5/2
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 1,5/X mm	085481 1,5/X
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 1,5/Q mm	085481 1,5/Q
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 1,5/J mm	085481 1,5/J
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 1,5/Z mm	085481 1,5/Z
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 1,5/, mm	085481 1,5/,
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 1,5/D mm	085481 1,5/D
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 1,5/5 mm	085481 1,5/5
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 1,5/R mm	085481 1,5/R
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 1,5/N mm	085481 1,5/N
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 1,5/6 mm	085481 1,5/6
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 1,5// mm	085481 1,5//
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 1,5/P mm	085481 1,5/P
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 1,5/T mm	085481 1,5/T
	085481 1,5/9

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur
écriture / caractère 1,5/9 mm

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur
écriture / caractère 1,5/I mm 085481 1,5/I

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur
écriture / caractère 1,5/+ mm 085481 1,5/+

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur
écriture / caractère 1,5/H mm 085481 1,5/H

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur
écriture / caractère 1,5/8 mm 085481 1,5/8

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur
écriture / caractère 1,5/W mm 085481 1,5/W

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur
écriture / caractère 1,5/S mm 085481 1,5/S

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur
écriture / caractère 1,5/Y mm 085481 1,5/Y

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur
écriture / caractère 1,5/7 mm 085481 1,5/7

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur
écriture / caractère 1,5/O mm 085481 1,5/O

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur
écriture / caractère 1,5/L mm 085481 1,5/L

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur
écriture / caractère 1,5/E mm 085481 1,5/E

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur
écriture / caractère 1,5/B mm 085481 1,5/B

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur
écriture / caractère 1,5/. mm 085481 1,5/.

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur
écriture / caractère 1,5/G mm 085481 1,5/G