

**Support à billes oscillantes réglable lisse, filetage extérieur, Filetage M: M12****Données de commande**

N° commande	370065 M12
GTIN	2050001961921
Classe d'article	37K

**Description****Exécution:**

Bille en acier pour roulements à billes.

- **Corps phosphaté en acier pour traitement thermique.**
- **Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille.**

**Utilisation:**

Servent de butées, d'appuis et de patins d'appui dans la construction de gabarits.

**Remarque(s):**

Combinaison possible avec les dispositifs de serrage pivotants 370085 – 370086 ou les crochets de bridage 370073 et 370074.

**Description technique**

Charge admissible maximale (statique)	15 kN
Ø ext. D <sub>1</sub>	8,6 mm
Longueur l	15,7 mm
Longueur de col L <sub>2</sub>	35 mm
Filetage M	M12
Ouverture de clé	17 mm
Type de produit	Support à bille oscillante

