




Support à billes oscillantes réglable strié, filetage extérieur, Filetage M: M10



Données de commande

N° commande	370066 M10
GTIN	2050001961969
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

Bille en acier pour roulements à billes.

- **Corps phosphaté en acier pour traitement thermique.**
- **Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille.**

Utilisation:

Servent de butées, d'appuis et de patins d'appui dans la construction de gabarits.

Remarque(s):

Combinaison possible avec les dispositifs de serrage pivotants 370085 – 370086 ou les crochets de bridage 370073 et 370074.

Description technique

Longueur de col L ₂	30 mm
Charge admissible maximale (statique)	8 kN
Longueur l	15,7 mm
Filetage M	M10
Ø ext. D ₁	8,6 mm
Ouverture de clé	17 mm
Type de produit	Support à bille oscillante

