

**Support à billes oscillantes réglable strié, filetage extérieur, Filetage M: M20****Données de commande**

N° commande	370066 M20
GTIN	2050001961990
Classe d'article	37K

Description**Exécution:**

Bille en acier pour roulements à billes.

- **Corps phosphaté en acier pour traitement thermique.**
- **Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille.**

Utilisation:

Servent de butées, d'appuis et de patins d'appui dans la construction de gabarits.

Remarque(s):

Combinaison possible avec les dispositifs de serrage pivotants 370085 – 370086 ou les crochets de bridage 370073 et 370074.

Description technique

Charge admissible maximale (statique)	90 kN
Filetage M	M20
Longueur de col L ₂	50 mm
Longueur l	27,3 mm
Ø ext. D ₁	20 mm
Ouverture de clé	30 mm
Type de produit	Support à bille oscillante

