




## Support à billes oscillantes réglable strié, filetage extérieur, Filetage M: M16



### Données de commande

N° commande	370066 M16
GTIN	2050001961983
Classe d'article	37K

### Description

#### Exécution:

Bille en acier pour roulements à billes.

- **Corps phosphaté en acier pour traitement thermique.**
- **Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille.**

#### Utilisation:

Servent de butées, d'appuis et de patins d'appui dans la construction de gabarits.

#### Remarque(s):

Combinaison possible avec les dispositifs de serrage pivotants 370085 – 370086 ou les crochets de bridage 370073 et 370074.

### Description technique

Ø ext. D <sub>1</sub>	10,5 mm
Longueur de col L <sub>2</sub>	40 mm
Charge admissible maximale (statique)	25 kN
Filetage M	M16
Longueur l	20,7 mm
Ouverture de clé	24 mm
Type de produit	Support à bille oscillante

