

**Crochet de bridage rectifié M12, Type: 7****Données de commande**

N° commande	370073 7
GTIN	2050001962003
Classe d'article	37K

Description**Utilisation:**

Pour le serrage compact de pièces.

Pour des forces de serrage supérieures et une plus grande stabilité.

Description technique

Couple maximal	58,8 Nm
Type	7
Hauteur H ₂	27 mm
H ₁	39 mm
Longueur 1	40 mm
F _{max.}	22,6 kN
Ø D _{h7}	25 mm
Type de produit	Crochets de bridage

