

**Etau de bridage, L × B1: 80X32mm****Données de commande**

N° commande	370089 80X32
GTIN	2050001962102
Classe d'article	37K

Description**Exécution:**

- Possibilité de serrage de 2 pièces.
- Course de serrage maximale: 0,5 mm.

Matière(s):

Coins de bridage en acier pour traitement thermique.

Livraison:

Avec bague de bridage pour l'usinage.

Description technique

Hauteur H	42 mm
Force serrage	2,5 kN
Largeur B	50 mm
Ø D ₂	7,7 mm
Couple maximal	14 Nm
Profondeur d'usinage max. T	10 mm
Type de produit	Coin de serrage

