

**Crochet de bridage rectifié M12, Type: 8****Données de commande**

N° commande	370073 8
GTIN	2050001962010
Classe d'article	37K

Description**Utilisation:**

Pour le serrage compact de pièces.

Pour des forces de serrage supérieures et une plus grande stabilité.

Description technique

Couple maximal	49 Nm
Longueur 1	50 mm
Hauteur H ₂	29 mm
Type	8
H ₁	39 mm
F _{max.}	18,5 kN
Ø D _{h7}	25 mm
Type de produit	Crochets de bridage

