

SONO  SWISS[®]**Appareils de nettoyage à ultrasons DURA-S, Capacité: 140l****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 082925 140 |
| GTIN | 2050002003521 |
| Classe d'article | 04E |

Description**Exécution:**

Bacs en acier inoxydable étiré ou soudé. Régulation de la température de 30 °C à 80 °C par paliers de 5 °C.

Appareil sur pied: DURA-S – Appareil multifréquence en acier inoxydable duplex, générateur avec régulateur de puissance et protection contre les courts-circuits

Utilisation:

Pour l'élimination d'huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d'oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d'accès, sans endommagement de l'objet à nettoyer. Utiliser des nettoyeurs puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif (082930). La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.

Livraison:

Appareil de nettoyage à ultrasons avec couvercle, sans panier (082926).

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.

Paniers, voir code art. 082926 dans l'eShop.

Longueur appareil: 700 mm

Largeur appareil: 750 mm

Hauteur appareil: 800 mm

Longueur panier: 530 mm
Largeur panier: 450 mm
Hauteur cuve de nettoyage: 550 mm

Description technique

| | |
|--|------------------------------------|
| Largeur appareil | 750 mm |
| Capacité de la cuve de nettoyage | 140 l |
| Puissance de crête des ultrasons | 2400 W |
| Possibilité d'extension Séparateur d'huile | non |
| Largeur cuve de nettoyage | 500 mm |
| Longueur appareil | 700 mm |
| Possibilité d'extension Filtration par pompe | non |
| Possibilité d'extension Module de séchage | non |
| Poids | 80 kg |
| Possibilité d'extension Module de rinçage | non |
| Hauteur appareil | 800 mm |
| Hauteur cuve de nettoyage | 550 mm |
| Longueur cuve de nettoyage | 650 mm |
| Puissance de chauffage | 7500 W |
| Longueur panier | 530 mm |
| Largeur panier | 450 mm |
| Puissance absorbée | 8840 W |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur |
| Tension nominale | 400 V |
| Capacité nominale | 142 l |
| Type de produit | Appareils de nettoyage à ultrasons |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Nettoyants puissants T9 Capacité de remplissage l/kg 2,5 | 082939 2,5 |
|--|------------|

| | |
|--|-------------|
| Nettoyants puissants T4 Capacité de remplissage l/kg 10 | 082934 10 |
| Nettoyants puissants T3 Capacité de remplissage l/kg 0,85 | 082933 0,85 |
| Nettoyants puissants T5 Capacité de remplissage l/kg 2,5 | 082935 2,5 |
| Nettoyants puissants T8 Capacité de remplissage l/kg 10 | 082938 10 |
| Nettoyant puissant T1 Capacité de remplissage l/kg T1 | 082930 T1 |
| Nettoyant puissant T1 Capacité de remplissage l/kg T3 | 082930 T3 |
| Protection anti-corrosion Capacité de remplissage l/kg AK | 082931 AK |
| Nettoyants puissants T5 Capacité de remplissage l/kg 10 | 082935 10 |
| Nettoyants puissants T6 Capacité de remplissage l/kg 2,5 | 082936 2,5 |
| Nettoyants puissants T4 Capacité de remplissage l/kg 2,5 | 082934 2,5 |
| Nettoyants puissants T9 Capacité de remplissage l/kg 10 | 082939 10 |
| Protection anti-corrosion Capacité de remplissage l/kg 1 | 082931 1 |
| Nettoyant puissant T1 Capacité de remplissage l/kg T2 | 082930 T2 |
| Panier INOX Taille adaptée aux codes art. 082922 / 082923 / 082924 140 | 082926 140 |
| Protection anti-corrosion Capacité de remplissage l/kg 25 | 082931 25 |
| Nettoyant puissant T1 Capacité de remplissage l/kg T6 | 082930 T6 |
| Nettoyant puissant T1 Capacité de remplissage l/kg 2,5 | 082930 2,5 |
| Nettoyants puissants T8 Capacité de remplissage l/kg 2,5 | 082938 2,5 |
| Nettoyants puissants T3 Capacité de remplissage l/kg 25 | 082933 25 |
| Nettoyants puissants T2 Capacité de remplissage l/kg 10 | 082932 10 |
| Nettoyants puissants T6 Capacité de remplissage l/kg 10 | 082936 10 |
| Nettoyants puissants T7 Capacité de remplissage l/kg 10 | 082937 10 |
| Nettoyant puissant T1 Capacité de remplissage l/kg T4 | 082930 T4 |
| Nettoyants puissants T7 Capacité de remplissage l/kg 2,5 | 082937 2,5 |
| Nettoyant puissant T1 Capacité de remplissage l/kg 10 | 082930 10 |
| Nettoyant puissant T1 Capacité de remplissage l/kg T5 | 082930 T5 |
| Nettoyants puissants T2 Capacité de remplissage l/kg 2,5 | 082932 2,5 |