

Tête de coupe, droite, Système / dim. plaquette: QC/11S



Données de commande

N° commande	260916 QC/11S
GTIN	4251414902732
Classe d'article	29D

Description

Exécution:

Têtes de coupe interchangeables pour **corps de base anti-vibratoires**. Modèle étroit.

Utilisation:

Action anti-vibratoire jusqu'à un porte-à-faux max. de **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Système: QC

Code ISO tête de coupe: STUCR/L 11

Plaquette adaptée: TC.. 1102..

Corps de base adapté: 264900 – 264908

Ø pré-perçage min. D_{min} : 22 mm

Déport: 11 mm

Longueur totale: 20 mm

Description technique

Déport	11 mm
Code ISO-Tête de coupe interchangeable	STUCR/L 11
Ø pré-perçage min. D_{min}	22 mm
Système	QC
Vis pour plaquette	269022 4
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale	20 mm
Série	Tête de coupe
Corps de base adapté	264900 – 264908
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Ø queue	20 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cN·m	659906 500
Embout pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8