

Garant**Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm**

Données de commande

N° commande	261119 20/11
GTIN	4062406099848
Classe d'article	21T

Description technique

Hauteur de serrage L ₂	18 mm
Longueur de tête L ₁	20,5 mm
Longueur totale L	250 mm
Code ISO porte-outils	E20S SVUBR/L 11
Déport L ₃	13 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	25 mm
Plaquette adaptée	VB.. 1103..
Taille plaquette	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D _s	20 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage