

**Garant****Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/11mm**

## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 261118 20/11  |
| GTIN             | 4062406099817 |
| Classe d'article | 21T           |

## Description technique

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Code ISO porte-outils                    | E20S SVUBR/L 11                 |
| Angle d'attaque $\kappa$                 | 93 degré                        |
| Longueur totale L                        | 250 mm                          |
| Hauteur de serrage $L_2$                 | 18 mm                           |
| Taille plaquette                         | 11 mm                           |
| Plaquette adaptée                        | VB.. 1103..                     |
| Jeu de vis pour plaquettes               | 269028 7                        |
| Déport $L_3$                             | 13 mm                           |
| Ø pré-perçage min. $D_{min}$             | 25 mm                           |
| Longueur de tête $L_1$                   | 20,5 mm                         |
| Ø queue $D_s$                            | 20 mm                           |
| Norme                                    | DIN 8024                        |
| Type d'utilisation                       | à droite                        |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 8xD                             |
| Type d'outils                            | Carbure                         |
| Arrosage interne                         | oui                             |
| Utilisation                              | Tournage longitudinal intérieur |

Type de produit

Barre d'alésage