

Garant**Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 25/11 mm**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 261119 25/11 |
| GTIN | 4062406099855 |
| Classe d'article | 21T |

Description technique

| | |
|--|---------------------------------|
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 7 |
| Hauteur de serrage L ₂ | 23 mm |
| Déport L ₃ | 17 mm |
| Plaquette adaptée | VB.. 1103.. |
| Ø pré-perçage min. D _{min} | 31,5 mm |
| Taille plaquette | 11 mm |
| Code ISO porte-outils | E25S SVUBR/L 11 |
| Longueur de tête L ₁ | 23 mm |
| Angle d'attaque κ | 93 degré |
| Longueur totale L | 250 mm |
| Ø queue D _s | 25 mm |
| Norme | DIN 8024 |
| Type d'utilisation | Gauche |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 8×D |
| Type d'outils | Carbure |
| Arrosage interne | oui |
| Utilisation | Tournage longitudinal intérieur |

Type de produit

Barre d'alésage