

Garant**Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/11 mm**

Données de commande

N° commande	261118 16/11
GTIN	4062406099107
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Code ISO porte-outils	E16R SVUBR/L 11
Plaquette adaptée	VB.. 1103..
Hauteur de serrage L ₂	15 mm
Déport L ₃	11 mm
Longueur de tête L ₁	16,5 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	21 mm
Longueur totale L	200 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D _s	16 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage