

Garant**Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/11 mm**

Données de commande

N° commande	261118 25/11
GTIN	4062406099824
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L_1	23 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Plaquette adaptée	VB.. 1103..
Déport L_3	17 mm
Hauteur de serrage L_2	23 mm
Longueur totale L	250 mm
Taille plaquette	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø pré-perçage min. D_{min}	31,5 mm
Code ISO porte-outils	E25S SVUBR/L 11
Ø queue D_s	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage