

**Garant****Mandrins porte-fraises Weldon Type ADB avec arrosage en bout, BT 40 A = 100, Ø serrage D1: 6mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 302606 6      |
| GTIN             | 4062406099862 |
| Classe d'article | 31A           |

**Description****Exécution:**

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Avec canaux d'arrosage obturables.**

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308760 – 308802, clés de serrage AB 308820 – 308835.

**Description technique**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Vis de serrage de rechange 309900 | 6             |
| Ø ext. D                          | 25 mm         |
| Ø serrage D <sub>1</sub>          | 6 mm          |
| Longueur de col cote A            | 100 mm        |
| Support                           | BT 40 A = 100 |
| Norme                             | DIN 6359      |
| Norme de porte-outils             | ISO 7388-2    |
| Norme de porte-outils             | JIS B6339     |
| Forme                             | ADB           |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm                        |
| Méthode d'usinage          | HPC                           |
| Type de produit            | Mandrins porte-fraises Weldon |

## Accessoires

|   |           |
|---|-----------|
| Tirette 60°étanche Pour cône 40   | 308785 40 |
| Tirette 90°étanche Pour cône 40   | 308790 40 |
| Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40 | 308820 40 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 40   | 308765 40 |
| Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40                                | 308830 40 |
| Tirette 90°étanche Pour cône 40   | 308795 40 |
| Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40                                       | 308806 40 |
| Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40                                       | 308802 40 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 40   | 308760 40 |
| Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40                       | 308801 40 |
| Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 6 mm                              | 309900 6  |