

Garant**Mandrins porte-fraises Weldon Type ADB avec arrosage en bout, BT 40 A = 100, Ø serrage D1: 12mm****Données de commande**

N° commande	302606 12
GTIN	4062406099893
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min⁻¹. **Avec canaux d'arrosage obturables.**

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Ø ext. D	42 mm
Vis de serrage de rechange 309900	12
Longueur de col cote A	100 mm
Ø serrage D ₁	12 mm
Support	BT 40 A = 100
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	ADB

Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 12 mm	309900 12