

Garant**Mandrins à pinces ER Type ADB, BT 50 court, pour taille de pinces de serrage ER: 20****Données de commande**

N° commande	302818 20
GTIN	4062406100346
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Cônes extérieur et intérieur rectifiés.

- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Écrou de serrage finement équilibré (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Transmission du couple et résistance à l'usure optimales grâce à l'écrou de serrage de précision revêtu.**

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant **DIN 6499 - type A et B.**

Livraison:

Avec écrou de serrage ER.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881 – 309434, clé de serrage ER 309680 – 309745 ou 613300.

Tirettes (AB) 308760 – 308802, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Remarque(s):

Écrou de serrage adapté 309580 ou 309610.

Méthode d'usinage: UGV

Plage de serrage: 1 - 13 mm

Longueur de col cote A: 80 mm

Ø ext. D: 34 mm

Écrou de serrage ER de rechange: 20

Clé de serrage ER: 20

Description technique

Ø ext. D	34 mm
Longueur de col cote A	80 mm
Plage de serrage	1 - 13 mm
Clé de serrage ER	20
Ecrou de serrage ER de rechange	20
Ø serrage D ₁	1-13 mm
Support	BT 50 court
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 20000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins à pinces

Accessoires

Clés plates simples Ouverture 25 mm	613300 25
-------------------------------------	-----------