



Meuleuses droites pneumatiques, Type: SMP60



Données de commande

N° commande	079440 SMP60
GTIN	5000630
Classe d'article	03P

Description

Exécution:

ATA – Meuleuse droite pneumatique **avec pinces de serrage de 3 mm** pour travaux de fraisage, de meulage et de gravure fins. **Pré-filtre intégré**. Petite meuleuse à moteur avec une **vitesse de rotation maximale de 60 000 tr/min**.

Description technique

Puissance de décharge	85 W
Ø pinces de serrage	3 mm
Niveau sonore	68 dB(A)
Référence fabricant	SPM 60 R
Poids	0,17 kg
Quantité maximale d'air absorbé	230 l/min
Vitesse de rotation max.	60000 min ⁻¹
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Longueur	140 mm
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	BSP
Type de produit	Meuleuses droites

