

**Garant****Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/11mm**

## Données de commande

N° commande	261326 16/11
GTIN	4062406100490
Classe d'article	21T

## Description technique

Déport L <sub>3</sub>	2 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	15 mm
Taille plaquette	11 mm
Code ISO porte-outils	E16R SVJCR/L11
Largeur de collet L <sub>4</sub>	9,5 mm
Angle d'attaque κ	142 degré
Longueur de tête L <sub>1</sub>	31,4 mm
Longueur totale L	200 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	22 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage